



FP25SN2

Schrank, univers, IP44/II, 1950x1300x205mm, leer

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Bodenbefestigung

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

Ausführung

Anzahl Module 720

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz Nein

Strom

Nennstrom 400 A

Abmessungen

Einbautiefe 205 mm

Tiefe installiertes Produkt 205 mm

Innentiefe 143 mm

Höhe installiertes Produkt 1950 mm

Breite installiertes Produkt 1300 mm

Breite in Teilungseinheiten 60

Materialdicke Gehäuse 1 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke 1 mm

Anzahl der Schlösser 0

Deckel Art geschlossen

Türflügel Doppeltür, asymmetrisch

Transparenter Deckel/Tür Nein

Werkstoff

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Stahlblech

Oberfläche pulverbeschichtet

Montage

Geeignet für Außengebrauch Nein

Ausstattung

Anzahl Reihen	12
Anzahl Felder	5
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	10
Erweiterung möglich	Ja

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Sicherheit

Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein
Funktionserhalt	-