



FP25SN2

Schrank, univers, IP44/II, 1950x1300x205mm, leer

Technische Merkmale

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

Ausführung

Anzahl Module 720

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz Nein

Strom

Nennstrom 400 A

Abmessungen

Einbautiefe 205 mm

Tiefe installiertes Produkt 205 mm

Innentiefe 143 mm

Höhe installiertes Produkt 1950 mm

Breite installiertes Produkt 1300 mm

Breite in Teilungseinheiten 60

Materialdicke Gehäuse 1 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke 1 mm

Türschliessungstyp Dreipunkt-Stangenverschluß

Anzahl der Schlösser 0

Deckel Art geschlossen

Türflügel Doppeltür, asymmetrisch

Art der Abdeckung Deckel

Transparenter Deckel/Tür Nein

Werkstoff

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Montage

Geeignet für Außengebrauch Nein

Einstellungen

Schranktyp Standschrank

Ausstattung

| | |
|---|----|
| Anzahl Reihen | 12 |
| Anzahl Felder | 5 |
| Anzahl Schlüssel | 1 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 10 |
| Erweiterung möglich | Ja |

Normen

| | |
|----------------------------|-----------|
| Europäische Direktive WEEE | betroffen |
|----------------------------|-----------|

Sicherheit

| | |
|-----------------|-----------------|
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Funktionserhalt | - |