



FP25TW2

**Schrank, univers, IP54/I, 1950x1300x205mm, leer**

**Technische Merkmale**

**Funktion**

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

**Ausführung**

Anzahl Module 720

**Kompatibilität**

Geeignet für Blitzschutz Nein

**Strom**

Nennstrom 400 A

**Abmessungen**

Einbautiefe 205 mm

Tiefe installiertes Produkt 205 mm

Innentiefe 205 mm

Höhe installiertes Produkt 1950 mm

Breite installiertes Produkt 1300 mm

Breite in Teilungseinheiten 60

Materialdicke Gehäuse 1 mm

**Deckel, Tür**

Deckel Material Dicke 1 mm

Türschliessungstyp Dreipunkt-Stangenverschuß

Verriegelbar Ja

Anzahl der Schlösser 0

Deckel Art geschlossen

Türflügel Doppeltür, asymmetrisch

Art der Abdeckung Deckel

Transparenter Deckel/Tür Nein

**Werkstoff**

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Stahl

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch Nein

**Einstellungen**

Schranktyp Standschrank

**Ausstattung**

---

Anzahl Reihen	12
Anzahl Felder	5
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	10
Erweiterung möglich	Ja

---

**Normen**

---

Europäische Richtlinie WEEE	nicht betroffen
-----------------------------	-----------------

---

**Sicherheit**

---

Schutzklasse	Schutzklasse I
Funktionserhalt	-

---