



FP33QS

Schrank, univers, QS, IP44/II, 500x800x205mm, leer

Technische Merkmale

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

Ausführung

Anzahl Module 108

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz Nein

Strom

Nennstrom 250 A

Abmessungen

Einbautiefe 205 mm

Tiefe installiertes Produkt 205 mm

Innentiefe 143 mm

Höhe installiertes Produkt 500 mm

Breite installiertes Produkt 800 mm

Breite in Teilungseinheiten 36

Materialdicke Gehäuse 1 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke 1 mm

Anzahl der Schlösser 1

Deckel Art geschlossen

Türflügel Einzeltür

Transparenter Deckel/Tür Nein

Werkstoff

Farbe weiß

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Stahlblech

Oberfläche pulverbeschichtet

Montage

Geeignet für Außengebrauch Nein

Ausstattung

Anzahl Reihen 3

Anzahl Felder 3

Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	6
Erweiterung möglich	Ja

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Sicherheit

Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein
Funktionserhalt	-