



FP33TN2

Schrank, univers, IP44/I, 500x800x205mm, leer

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Wandmontage

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

Ausführung

Anzahl Module 108

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz Nein

Strom

Nennstrom 250 A

Abmessungen

Einbautiefe 205 mm

Tiefe installiertes Produkt 205 mm

Innentiefe 205 mm

Höhe installiertes Produkt 500 mm

Breite installiertes Produkt 800 mm

Breite in Teilungseinheiten 36

Materialdicke Gehäuse 1 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke 1 mm

Türschliessungstyp Knebelgriff

Anzahl der Schlösser 1

Deckel Art geschlossen

Türflügel Einzeltür

Art der Abdeckung Deckel

Transparenter Deckel/Tür Nein

Werkstoff

Kupfergewicht des Produktes 0.141 kg

Farbe weiß

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Stahlblech

Oberfläche pulverbeschichtet

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein
----------------------------	------

Einstellungen

Schrankschranktyp	Wandschrank
-------------------	-------------

Ausstattung

Anzahl Reihen	3
---------------	---

Anzahl Felder	3
---------------	---

Anzahl Schlüssel	1
------------------	---

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	6
---	---

Erweiterung möglich	Ja
---------------------	----

Normen

Europäische Richtlinie WEEE	nicht betroffen
-----------------------------	-----------------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK09
--	------

Schutzart	IP44
-----------	------

Schutzklasse	Schutzklasse I
--------------	----------------

Funktionserhalt	-
-----------------	---