



FP35QT

Schrank, univers, QS, IP44/I, 500x1300x205mm, leer

Technische Merkmale

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung	Nein
--------------------------------	------

Ausführung

Anzahl Module	180
---------------	-----

Kompatibilität

Geeignet für Blitschutz	Nein
-------------------------	------

Strom

Nennstrom	250 A
-----------	-------

Abmessungen

Einbautiefe	205 mm
Tiefe installiertes Produkt	205 mm
Innentiefe	205 mm
Höhe installiertes Produkt	500 mm
Breite installiertes Produkt	1300 mm
Breite in Teilungseinheiten	60
Materialdicke Gehäuse	1 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke	1 mm
Türschliessungstyp	Knebelgriff
Anzahl der Schlösser	1
Deckel Art	geschlossen
Türflügel	Doppeltür, asymmetrisch
Art der Abdeckung	Deckel
Transparenter Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

Kupfergewicht des Produktes	0.141 kg
Farbe	weiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein
----------------------------	------

Einstellungen

Schranktyp	Wandschrank
------------	-------------

Ausstattung

Anzahl Reihen	3
Anzahl Felder	5
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	10
Erweiterung möglich	Ja

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Sicherheit

Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse I
Funktionserhalt	-