



FP43QS

**Schrank, univers, QS, IP44/II, 650x800x205mm, leer**

**Technische Merkmale**

**Funktion**

Deckel mit Überdruckentlastung	Nein
--------------------------------	------

**Ausführung**

Anzahl Module	144
---------------	-----

**Kompatibilität**

Geeignet für Blitzschutz	Nein
--------------------------	------

**Strom**

Nennstrom	250 A
-----------	-------

**Abmessungen**

Einbautiefe	205 mm
Tiefe installiertes Produkt	205 mm
Innentiefe	143 mm
Höhe installiertes Produkt	650 mm
Breite installiertes Produkt	800 mm
Breite in Teilungseinheiten	36
Materialdicke Gehäuse	1 mm

**Deckel, Tür**

Deckel Material Dicke	1 mm
Anzahl der Schlösser	1
Deckel Art	geschlossen
Türflügel	Einzeltür
Transparenter Deckel/Tür	Nein

**Werkstoff**

Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Stahlblech
Oberfläche	pulverbeschichtet

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch	Nein
----------------------------	------

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	4
Anzahl Felder	3
Anzahl Schlüssel	1

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	6
Erweiterung möglich	Ja

---

**Normen**

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

---

**Sicherheit**

Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein
Funktionserhalt	-