



FP52QS

Schrank, univers, QS, IP44/II, 800x550x205mm, leer

Technische Merkmale

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

Ausführung

Anzahl Module 120

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz Nein

Strom

Nennstrom 250 A

Abmessungen

Einbautiefe 205 mm

Tiefe installiertes Produkt 205 mm

Innentiefe 143 mm

Höhe installiertes Produkt 800 mm

Breite installiertes Produkt 550 mm

Breite in Teilungseinheiten 24

Materialdicke Gehäuse 1 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke 1 mm

Anzahl der Schlösser 1

Deckel Art geschlossen

Türflügel Einzeltür

Transparenter Deckel/Tür Nein

Werkstoff

Farbe weiß

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Stahlblech

Oberfläche pulverbeschichtet

Montage

Geeignet für Außengebrauch Nein

Ausstattung

Anzahl Reihen 5

Anzahl Felder 2

| | |
|---|----|
| Anzahl Schlüssel | 1 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 4 |
| Erweiterung möglich | Ja |

Normen

| | |
|----------------------------|-----------|
| Europäische Direktive WEEE | betroffen |
|----------------------------|-----------|

Sicherheit

| | |
|-----------------|-----------------|
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| REACH-konform | Nein |
| RoHS-konform | Ja |
| Halogenfrei | Nein |
| Funktionserhalt | - |