



FP64QS

**Schrank, univers, QS, IP44/II, 950x1050x205mm, leer**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart Wandmontage

**Funktion**

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

**Ausführung**

Anzahl Module 288

**Kompatibilität**

Geeignet für Blitzschutz Nein

**Strom**

Nennstrom 250 A

**Abmessungen**

Einbautiefe 205 mm

Tiefe installiertes Produkt 205 mm

Innentiefe 143 mm

Höhe installiertes Produkt 950 mm

Breite installiertes Produkt 1050 mm

Materialdicke Gehäuse 1 mm

**Deckel, Tür**

Deckel Material Dicke 1 mm

Anzahl der Schlösser 1

Deckel Art geschlossen

Türflügel Doppeltür, symmetrisch

Transparenter Deckel/Tür Nein

**Werkstoff**

Farbe weiß

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Stahlblech

Oberfläche pulverbeschichtet

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch Nein

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	6
Anzahl Felder	4
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	8
Erweiterung möglich	Ja

#### **Normen**

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

#### **Sicherheit**

Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein
Funktionserhalt	-