



FP72TW2

**Schrank, univers, IP54/I, 1100x550x205mm, leer**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart Wandmontage

**Funktion**

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

**Ausführung**

Anzahl Module 168

**Kompatibilität**

Geeignet für Blitzschutz Nein

**Strom**

Nennstrom 250 A

**Abmessungen**

Einbautiefe 205 mm

Tiefe installiertes Produkt 205 mm

Innentiefe 130 mm

Höhe installiertes Produkt 1100 mm

Breite installiertes Produkt 550 mm

Breite in Teilungseinheiten 24

Materialdicke Gehäuse 1 mm

**Deckel, Tür**

Deckel Material Dicke 1 mm

Türschliessungstyp Knebelgriff

Anzahl der Schlösser 1

Deckel Art geschlossen

Türflügel Einzeltür

Art der Abdeckung Deckel

Transparenter Deckel/Tür Nein

**Werkstoff**

Kupfergewicht des Produktes 0.109 kg

Farbe weiß

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Stahl

Oberfläche pulverbeschichtet

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch	Nein
----------------------------	------

**Einstellungen**

Schrankschranktyp	Wandschrank
-------------------	-------------

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	7
---------------	---

Anzahl Felder	2
---------------	---

Anzahl Schlüssel	1
------------------	---

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4
---	---

Erweiterung möglich	Ja
---------------------	----

**Normen**

Europäische Richtlinie WEEE	nicht betroffen
-----------------------------	-----------------

**Sicherheit**

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK09
--	------

Schutzart	IP54
-----------	------

Schutzklasse	Schutzklasse I
--------------	----------------

Funktionserhalt	-
-----------------	---