



FP73TW2

**Schrank, univers, IP54/I, 1100x800x205mm, leer**

**Technische Merkmale**

**Funktion**

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

**Ausführung**

Anzahl Module 252

**Kompatibilität**

Geeignet für Blitzschutz Nein

**Strom**

Nennstrom 250 A

**Abmessungen**

Einbautiefe 205 mm

Tiefe installiertes Produkt 205 mm

Innentiefe 130 mm

Höhe installiertes Produkt 1100 mm

Breite installiertes Produkt 800 mm

Breite in Teilungseinheiten 36

Materialdicke Gehäuse 1 mm

**Deckel, Tür**

Deckel Material Dicke 1 mm

Türschliessungstyp Knebelgriff

Anzahl der Schlösser 1

Deckel Art geschlossen

Türflügel Einzeltür

Art der Abdeckung Deckel

Transparenter Deckel/Tür Nein

**Werkstoff**

Kupfergewicht des Produktes 0.141 kg

Farbe weiß

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch Nein

**Einstellungen**

Schranktyp Wandschrank

**Ausstattung**

---

Anzahl Reihen	7
Anzahl Felder	3
Anzahl Schlüssel	1
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	6
Erweiterung möglich	Ja

**Normen**

---

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

**Sicherheit**

---

Schutzklasse	Schutzklasse I
Funktionserhalt	-