



FP74Q1S

Schrank, univers, QS, IP30/II, 1100x1050x205mm, leer

Technische Merkmale

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

Ausführung

Anzahl Module 336

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz Nein

Strom

Nennstrom 250 A

Abmessungen

Einbautiefe 205 mm

Tiefe installiertes Produkt 205 mm

Innentiefe 130 mm

Höhe installiertes Produkt 1100 mm

Breite installiertes Produkt 1050 mm

Breite in Teilungseinheiten 48

Materialdicke Gehäuse 1 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke 1 mm

Anzahl der Schlösser 0

Deckel Art mit Ausschnitt

Türflügel ohne

Transparenter Deckel/Tür Nein

Werkstoff

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Stahlblech

Oberfläche pulverbeschichtet

Montage

Geeignet für Außengebrauch Nein

Ausstattung

Anzahl Reihen 7

Anzahl Felder 4

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten 8

Erweiterung möglich

Ja

Normen

Europäische Direktive WEEE

nicht betroffen

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit

IK07

Schutzart

IP30

Schutzklasse

Schutzklasse II

REACH-konform

Nein

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

Nein

Funktionserhalt

-