



FP75TW2

Schrank, univers, IP54/I, 1100x1300x205mm, leer

Technische Merkmale

Funktion

| | |
|--------------------------------|------|
| Deckel mit Überdruckentlastung | Nein |
|--------------------------------|------|

Ausführung

| | |
|---------------|-----|
| Anzahl Module | 420 |
|---------------|-----|

Kompatibilität

| | |
|--------------------------|------|
| Geeignet für Blitzschutz | Nein |
|--------------------------|------|

Strom

| | |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 250 A |
|-----------|-------|

Abmessungen

| | |
|------------------------------|---------|
| Einbautiefe | 205 mm |
| Tiefe installiertes Produkt | 205 mm |
| Innentiefe | 130 mm |
| Höhe installiertes Produkt | 1100 mm |
| Breite installiertes Produkt | 1300 mm |
| Breite in Teilungseinheiten | 60 |
| Materialdicke Gehäuse | 1 mm |

Deckel, Tür

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Deckel Material Dicke | 1 mm |
| Türschliessungstyp | Knebelgriff |
| Anzahl der Schlösser | 1 |
| Deckel Art | geschlossen |
| Türflügel | Doppeltür, asymmetrisch |
| Art der Abdeckung | Deckel |
| Transparenter Deckel/Tür | Nein |

Werkstoff

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Kupfergewicht des Produktes | 0.141 kg |
| Farbe | weiß |
| Farbe | weiß |
| RAL Farbe | RAL 9010 - Reinweiß |
| Werkstoff | Stahl |

Montage

| | |
|----------------------------|------|
| Geeignet für Außengebrauch | Nein |
|----------------------------|------|

Einstellungen

Schranktyp

Wandschrank

Ausstattung

| | |
|---|----|
| Anzahl Reihen | 7 |
| Anzahl Felder | 5 |
| Anzahl Schlüssel | 1 |
| Zusatzeinrichtungen möglich | Ja |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 10 |
| Erweiterung möglich | Ja |

Normen

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Europäische Direktive WEEE | nicht betroffen |
|----------------------------|-----------------|

Sicherheit

| | |
|-----------------|----------------|
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Funktionserhalt | - |