



FP81QSW

**Schrank, univers, QS, IP54/II, 1250x300x205mm**

**Technische Merkmale**

**Funktion**

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

**Ausführung**

Anzahl Module 96

**Kompatibilität**

Geeignet für Blitzschutz Nein

**Strom**

Nennstrom 250 A

**Abmessungen**

Einbautiefe 205 mm

Tiefe installiertes Produkt 205 mm

Innentiefe 130 mm

Höhe installiertes Produkt 1250 mm

Breite installiertes Produkt 300 mm

Breite in Teilungseinheiten 12

Materialdicke Gehäuse 1 mm

**Deckel, Tür**

Deckel Material Dicke 1 mm

Anzahl der Schlösser 1

Deckel Art geschlossen

Türflügel Einzeltür

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür Nein

**Werkstoff**

Farbe weiß

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Stahl

Oberfläche pulverbeschichtet

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch Nein

**Ausstattung**

Anzahl Reihen 8

Anzahl Felder	1
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
Erweiterung möglich	Ja

#### **Normen**

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

#### **Sicherheit**

Schutzart	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse II
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein
Funktionserhalt	-