



FP91Q1S

Schrank, univers, QS, IP30/II, 1400x300x205mm, leer

Technische Merkmale

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung	Nein
--------------------------------	------

Ausführung

Anzahl Module	108
---------------	-----

Kompatibilität

Geeignet für Blitschutz	Nein
-------------------------	------

Strom

Nennstrom	250 A
-----------	-------

Abmessungen

Einbautiefe	205 mm
Tiefe installiertes Produkt	205 mm
Innentiefe	130 mm
Höhe installiertes Produkt	1400 mm
Breite installiertes Produkt	300 mm
Breite in Teilungseinheiten	12
Materialdicke Gehäuse	1 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke	1 mm
Anzahl der Schlösser	0
Deckel Art	mit Ausschnitt
Türflügel	ohne
Transparenter Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

Farbe	weiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Stahlblech
Oberfläche	pulverbeschichtet

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein
----------------------------	------

Ausstattung

Anzahl Reihen	9
Anzahl Felder	1

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
Erweiterung möglich	Ja

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK07
Schutzart	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein
Funktionserhalt	-