



FP94QT

Schrank, univers, QS, IP44/I, 1400x1050x205mm, leer

Technische Merkmale

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung	Nein
--------------------------------	------

Ausführung

Anzahl Module	432
---------------	-----

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz	Nein
--------------------------	------

Strom

Nennstrom	250 A
-----------	-------

Abmessungen

Einbautiefe	205 mm
Tiefe installiertes Produkt	205 mm
Innentiefe	130 mm
Höhe installiertes Produkt	1400 mm
Breite installiertes Produkt	1050 mm
Breite in Teilungseinheiten	48
Materialdicke Gehäuse	1 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke	1 mm
Anzahl der Schlösser	1
Deckel Art	geschlossen
Türflügel	Doppeltür, symmetrisch
Transparenter Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

Kupfergewicht des Produktes	0.141 kg
Farbe	weiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Stahlblech
Oberfläche	pulverbeschichtet

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein
----------------------------	------

Ausstattung

Anzahl Reihen	9
---------------	---

Anzahl Felder	4
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	8
Erweiterung möglich	Ja

Normen	
Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen

Sicherheit	
Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse I
REACH-konform	Nein
Halogenfrei	Nein
Funktionserhalt	-