



FR01S

**Schrank, univers, IP55/II, 1550x300x275mm**

**Technische Merkmale**

**Funktion**

Überspannungsschutz	Nein
Deckel mit Überdruckentlastung	Nein

**Ausführung**

Anzahl Module	120
---------------	-----

**Kompatibilität**

Geeignet für Blitzschutz	Nein
--------------------------	------

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung	690V
--------------	------

**Strom**

Nennstrom	800 A
-----------	-------

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt	275 mm
Innentiefe	275 mm
Höhe installiertes Produkt	1550 mm
Breite installiertes Produkt	300 mm
Breite in Teilungseinheiten	24
Materialdicke Gehäuse	1.5 mm
Höhe	1500 mm
Breite	300 mm

**Deckel, Tür**

Deckelausführung	geschlossen
Deckel Material Dicke	1.5 mm
Türschliessungstyp	Schwenkhebel für DIN Profilhalbzylinder
Anzahl der Schlösser	1
Türtyp für Schaltschrank	Anschlagtür
Deckel Art	geschlossen
Türflügel	Einzeltür
Art der Abdeckung	Tür
Transparenter Deckel/Tür	Nein

**Werkstoff**

Farbe	lichtgrau
Farbe	grau

RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Oberfläche	matt
Transparent	Nein
<b>Montage</b>	
Geeignet für Außengebrauch	Nein
<b>Einstellungen</b>	
Schranktyp	Wandschrank
<b>Ausstattung</b>	
Anzahl Reihen	10
Anzahl Felder	1
Anzahl Schlüssel	1
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
Erweiterung möglich	Ja
<b>Normen</b>	
Schützklasse nach IEC-61140	II
<b>Sicherheit</b>	
Schutzart	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse II
Funktionserhalt	-