



FR05S

Schrank, univers, IP55/II, 1550x1300x275mm

Technische Merkmale

Funktion

Überspannungsschutz	Nein
Deckel mit Überdruckentlastung	Nein

Ausführung

Anzahl Module	600
---------------	-----

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz	Nein
--------------------------	------

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	690V
--------------	------

Strom

Nennstrom	800 A
-----------	-------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	275 mm
Innentiefe	275 mm
Höhe installiertes Produkt	1550 mm
Breite installiertes Produkt	1300 mm
Breite in Teilungseinheiten	24
Materialdicke Gehäuse	1.5 mm
Höhe	1500 mm
Breite	1300 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung	geschlossen
Deckel Material Dicke	1.5 mm
Türschliessungstyp	Schwenkhebel für DIN Profilhalbzylinder
Anzahl der Schlösser	1
Türtyp für Schaltschrank	Anschlagtür
Deckel Art	geschlossen
Türflügel	Doppeltür, asymmetrisch
Art der Abdeckung	Tür
Transparenter Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

Farbe	lichtgrau
Farbe	grau

RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Oberfläche	matt
Transparent	Nein
Montage	
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Einstellungen	
Schranktyp	Wandschrank
Ausstattung	
Anzahl Reihen	10
Anzahl Felder	5
Anzahl Schlüssel	1
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	10
Erweiterung möglich	Ja
Normen	
Europäische Direktive WEEE	betroffen
Schutzklasse nach IEC-61140	II
Sicherheit	
Schutzart	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse II
Funktionserhalt	-