



FR23S1

Schrank, univers, IP55/II, 1850x800x275mm + 100mm Sockel

Technische Merkmale

Funktion

Überspannungsschutz	Nein
Deckel mit Überdruckentlastung	Nein

Ausführung

Anzahl Module	432
---------------	-----

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz	Nein
--------------------------	------

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	690V
--------------	------

Strom

Nennstrom	800 A
-----------	-------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	275 mm
Innentiefe	275 mm
Höhe installiertes Produkt	1950 mm
Breite installiertes Produkt	800 mm
Breite in Teilungseinheiten	24
Materialdicke Gehäuse	1.5 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke	1.5 mm
Türschliessungstyp	Schwenkhebel für DIN Profilhalbzylinder
Anzahl der Schlösser	1
Deckel Art	geschlossen
Türflügel	Einzeltür
Art der Abdeckung	Tür
Transparenter Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

Farbe	lichtgrau
Farbe	grau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Oberfläche	matt

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein
----------------------------	------

Einstellungen

Schranktyp	Standschrank
------------	--------------

Ausstattung

Anzahl Reihen	12
Anzahl Felder	3
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	6
Erweiterung möglich	Ja

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Sicherheit

Schutzart	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse II
Funktionserhalt	-