



FR23U2

**Schrank, univers, IP55/II, 1850x800x400mm + 200mm Sockel**

**Technische Merkmale**

**Funktion**

Überspannungsschutz	Nein
Deckel mit Überdruckentlastung	Nein

**Ausführung**

Anzahl Module	432
---------------	-----

**Kompatibilität**

Geeignet für Blitzschutz	Nein
--------------------------	------

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung	690V
--------------	------

**Strom**

Nennstrom	800 A
-----------	-------

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt	400 mm
Innentiefe	400 mm
Höhe installiertes Produkt	2050 mm
Breite installiertes Produkt	800 mm
Breite in Teilungseinheiten	24
Materialdicke Gehäuse	1.5 mm

**Deckel, Tür**

Deckel Material Dicke	1.5 mm
Türschliessungstyp	Schwenkhebel für DIN Profilhalbzylinder
Anzahl der Schlösser	1
Deckel Art	geschlossen
Türflügel	Einzel Tür
Art der Abdeckung	Tür
Transparenter Deckel/Tür	Ja

**Werkstoff**

Farbe	lichtgrau
Farbe	grau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Oberfläche	matt

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch	Nein
----------------------------	------

**Einstellungen**

---

Schranktyp	Standschrank
------------	--------------

**Ausstattung**

---

Anzahl Reihen	12
Anzahl Felder	3
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	6
Erweiterung möglich	Ja

**Normen**

---

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

**Sicherheit**

---

Schutzart	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse II
Funktionserhalt	-