



FR25S1

**Schrank, univers, IP55/II, 1850x1300x275mm + 100mm Sockel**

**Technische Merkmale**

**Funktion**

Überspannungsschutz	Nein
Deckel mit Überdruckentlastung	Nein

**Ausführung**

Anzahl Module	720
---------------	-----

**Kompatibilität**

Geeignet für Blitzschutz	Nein
--------------------------	------

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung	690V
--------------	------

**Strom**

Nennstrom	800 A
-----------	-------

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt	275 mm
Innentiefe	275 mm
Höhe installiertes Produkt	1950 mm
Breite installiertes Produkt	1300 mm
Breite in Teilungseinheiten	24
Materialdicke Gehäuse	1.5 mm

**Deckel, Tür**

Deckel Material Dicke	1.5 mm
Türschliessungstyp	Schwenkhebel für DIN Profilhalbzylinder
Anzahl der Schlösser	1
Deckel Art	geschlossen
Türflügel	Doppeltür, asymmetrisch
Art der Abdeckung	Tür
Transparenter Deckel/Tür	Nein

**Werkstoff**

Farbe	lichtgrau
Farbe	grau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Oberfläche	matt

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch	Nein
----------------------------	------

### **Einstellungen**

---

Schranktyp	Standschrank
------------	--------------

### **Ausstattung**

---

Anzahl Reihen	12
---------------	----

Anzahl Felder	5
---------------	---

Anzahl Schlüssel	1
------------------	---

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	10
---	----

Erweiterung möglich	Ja
---------------------	----

### **Normen**

---

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

### **Sicherheit**

---

Schutzart	IP55
-----------	------

Schutzklasse	Schutzklasse II
--------------	-----------------

Funktionserhalt	-
-----------------	---