



FR25U2

Schrank, univers, IP55/II, 1850x1300x400mm + 200mm Sockel

Technische Merkmale

Funktion

| | |
|--------------------------------|------|
| Überspannungsschutz | Nein |
| Deckel mit Überdruckentlastung | Nein |

Ausführung

| | |
|---------------|-----|
| Anzahl Module | 720 |
|---------------|-----|

Kompatibilität

| | |
|--------------------------|------|
| Geeignet für Blitzschutz | Nein |
|--------------------------|------|

Elektrische Hauptmerkmale

| | |
|--------------|------|
| Nennspannung | 690V |
|--------------|------|

Strom

| | |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 800 A |
|-----------|-------|

Abmessungen

| | |
|------------------------------|---------|
| Tiefe installiertes Produkt | 400 mm |
| Innentiefe | 400 mm |
| Höhe installiertes Produkt | 2050 mm |
| Breite installiertes Produkt | 1300 mm |
| Breite in Teilungseinheiten | 24 |
| Materialdicke Gehäuse | 1.5 mm |

Deckel, Tür

| | |
|--------------------------|---|
| Deckel Material Dicke | 1.5 mm |
| Türschliessungstyp | Schwenkhebel für DIN Profilhalbzylinder |
| Anzahl der Schlösser | 1 |
| Deckel Art | geschlossen |
| Türflügel | Doppeltür, asymmetrisch |
| Art der Abdeckung | Tür |
| Transparenter Deckel/Tür | Ja |

Werkstoff

| | |
|------------|----------------------|
| Farbe | lichtgrau |
| Farbe | grau |
| RAL Farbe | RAL 7035 - Lichtgrau |
| Oberfläche | matt |

Montage

| | |
|----------------------------|------|
| Geeignet für Außengebrauch | Nein |
|----------------------------|------|

Einstellungen

Schranktyp Standschrank

Ausstattung

Anzahl Reihen 12

Anzahl Felder 5

Anzahl Schlüssel 1

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten 10

Erweiterung möglich Ja

Normen

Europäische Direktive WEEE nicht betroffen

Sicherheit

Schutzart IP55

Schutzklasse Schutzklasse II

Funktionserhalt -