



FR26L2

Schrank, univers, IP55/II, 1850x1550x275mm + 200mm Sockel

Technische Merkmale

Funktion

Überspannungsschutz	Nein
Deckel mit Überdruckentlastung	Nein

Ausführung

Anzahl Module	864
---------------	-----

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz	Nein
--------------------------	------

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	690V
--------------	------

Strom

Nennstrom	800 A
-----------	-------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	275 mm
Innentiefe	275 mm
Höhe installiertes Produkt	2050 mm
Breite installiertes Produkt	1550 mm
Breite in Teilungseinheiten	24
Materialdicke Gehäuse	1.5 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke	1.5 mm
Türschliessungstyp	Schwenkhebel für DIN Profilhalbzylinder
Anzahl der Schlösser	1
Deckel Art	geschlossen
Türflügel	Doppeltür, asymmetrisch
Art der Abdeckung	Tür
Transparenter Deckel/Tür	Ja

Werkstoff

Farbe	lichtgrau
Farbe	grau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Oberfläche	matt

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein
----------------------------	------

Einstellungen

Schranktyp	Standschrank
------------	--------------

Ausstattung

Anzahl Reihen	12
Anzahl Felder	6
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	12
Erweiterung möglich	Ja

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Sicherheit

Schutzart	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse II
Funktionserhalt	-