



FR26S1

**Schrank, univers, IP55/II, 1850x1550x275mm + 100mm Sockel**

**Technische Merkmale**

**Funktion**

Überspannungsschutz	Nein
Deckel mit Überdruckentlastung	Nein

**Ausführung**

Anzahl Module	864
---------------	-----

**Kompatibilität**

Geeignet für Blitzschutz	Nein
--------------------------	------

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung	690V
--------------	------

**Strom**

Nennstrom	800 A
-----------	-------

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt	275 mm
Innentiefe	275 mm
Höhe installiertes Produkt	1950 mm
Breite installiertes Produkt	1550 mm
Breite in Teilungseinheiten	24
Materialdicke Gehäuse	1.5 mm

**Deckel, Tür**

Deckel Material Dicke	1.5 mm
Türschliessungstyp	Schwenkhebel für DIN Profilhalbzylinder
Anzahl der Schlösser	1
Deckel Art	geschlossen
Türflügel	Doppeltür, asymmetrisch
Art der Abdeckung	Tür
Transparenter Deckel/Tür	Nein

**Werkstoff**

Farbe	lichtgrau
Farbe	grau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Oberfläche	matt

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch	Nein
----------------------------	------

**Einstellungen**

---

Schranktyp Standschrank

**Ausstattung**

---

Anzahl Reihen 12

Anzahl Felder 6

Anzahl Schlüssel 1

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten 12

Erweiterung möglich Ja

**Normen**

---

Europäische Richtlinie WEEE betroffen

**Sicherheit**

---

Schutzart IP55

Schutzklasse Schutzklasse II

Funktionserhalt -