



FR41S

Schrank, univers, IP55/II, 650x300x275mm

Technische Merkmale

Funktion

Überspannungsschutz	Nein
Deckel mit Überdruckentlastung	Nein

Ausführung

Anzahl Module	48
---------------	----

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz	Nein
--------------------------	------

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	690V
--------------	------

Strom

Nennstrom	800 A
-----------	-------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	275 mm
Innentiefe	275 mm
Höhe installiertes Produkt	650 mm
Breite installiertes Produkt	300 mm
Breite in Teilungseinheiten	24
Materialdicke Gehäuse	1.5 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke	1.5 mm
Anzahl der Schlösser	1
Deckel Art	geschlossen
Türflügel	Einzeltür
Art der Abdeckung	Tür
Transparenter Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

Farbe	lichtgrau
Farbe	grau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Stahlblech
Oberfläche	matt
Oberfläche	pulverbeschichtet

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein
Ausstattung	
Anzahl Reihen	4
Anzahl Felder	1
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
Erweiterung möglich	Ja
Normen	
Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
Sicherheit	
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK10
Schutzart	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse II
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Funktionserhalt	-