



FR63E

**Schrank, univers, IP55/I, 950x 800x275mm**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart	Wandmontage
------------	-------------

**Funktion**

Überspannungsschutz	Nein
Deckel mit Überdruckentlastung	Nein

**Ausführung**

Anzahl Module	216
---------------	-----

**Kompatibilität**

Geeignet für Blitzschutz	Nein
--------------------------	------

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung	690V
--------------	------

**Strom**

Nennstrom	800 A
-----------	-------

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt	275 mm
Innentiefe	275 mm
Höhe installiertes Produkt	950 mm
Breite installiertes Produkt	800 mm
Breite in Teilungseinheiten	24
Materialdicke Gehäuse	1.5 mm

**Deckel, Tür**

Deckel Material Dicke	1.5 mm
Türschliessungstyp	Schwenkebel für DIN Profilhalbzylinder
Anzahl der Schlösser	1
Deckel Art	geschlossen
Türflügel	Einzeltür
Art der Abdeckung	Tür
Transparenter Deckel/Tür	Nein

**Werkstoff**

Farbe	lichtgrau
Farbe	grau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Stahlblech

Oberfläche	matt
Oberfläche	pulverbeschichtet
<b>Montage</b>	
Geeignet für Außengebrauch	Nein
<b>Einstellungen</b>	
Schranksyp	Wandschrank
<b>Ausstattung</b>	
Anzahl Reihen	6
Anzahl Felder	3
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	6
Erweiterung möglich	Ja
<b>Normen</b>	
Zulassungen	EN 61439-1/-2
Europäische Direktive WEEE	betroffen
<b>Sicherheit</b>	
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK10
Schutzart	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse I
Funktionserhalt	-