



FR64E

Schrank, univers, IP55/I, 950x 1050x275mm

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Wandmontage

Funktion

Überspannungsschutz Nein

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

Ausführung

Anzahl Module 288

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz Nein

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 690V

Strom

Nennstrom 800 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 275 mm

Innentiefe 275 mm

Höhe installiertes Produkt 950 mm

Breite installiertes Produkt 1050 mm

Breite in Teilungseinheiten 24

Materialdicke Gehäuse 1.5 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke 1.5 mm

Türschliessungstyp Schwenkhebel für DIN Profilhalbzylinder

Anzahl der Schlösser 1

Deckel Art geschlossen

Türflügel Doppeltür, asymmetrisch

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür Nein

Werkstoff

Farbe lichtgrau

Farbe grau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff Stahlblech

Oberfläche	matt
Oberfläche	pulverbeschichtet
Montage	
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Einstellungen	
Schranktyp	Wandschrank
Ausstattung	
Anzahl Reihen	6
Anzahl Felder	4
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	8
Erweiterung möglich	Ja
Normen	
Zulassungen	EN 61439-1/-2
Europäische Direktive WEEE	betroffen
Sicherheit	
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK10
Schutzart	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse I
Funktionserhalt	-