



FWB33S

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 108PLE, H:500x800xT:161mm, QuickConnect

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

#### Funktion

Mit Leitungseinführung Ja

Absicherung Hauptschalter als Einspeise-  
gerät Nein

#### Ausführung

Anzahl Module 108

#### Kompatibilität

Geeignet für Multimedia Nein

#### Strom

Nennstrom 125 A

#### Abmessungen

Einbautiefe 161 mm

Tiefe installiertes Produkt 165 mm

Innentiefe 156 mm

Höhe installiertes Produkt 500 mm

Montagehöhe 500 mm

Breite installiertes Produkt 800 mm

Breite in Teilungseinheiten 36

Materialdicke Gehäuse 1 mm

#### Deckel, Tür

Türschliessungstyp Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß

Anzahl der Schlösser 1

Deckel Art mit Ausschnitt

Türverriegelung ohne

Türflügel Einzeltür

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür Nein

#### Werkstoff

Kupfergewicht des Produktes 0.103 kg

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch	Nein
----------------------------	------

**Anschluss**

Anzahl der Leitungseinführungen	12
---------------------------------	----

**Einstellungen**

Schranktyp	Feldverteiler Aufputz
------------	-----------------------

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	3
---------------	---

Anzahl Felder	3
---------------	---

Anzahl Schlüssel	1
------------------	---

Anzahl Hutschienen	9
--------------------	---

Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
-----------------------------	----

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	6
---	---

Erweiterung möglich	Ja
---------------------	----

Erdungsklemmenblock	Ja
---------------------	----

Neutralleiterklemmenblock	Ja
---------------------------	----

Signaldurchlassende Tür	Nein
-------------------------	------

**Normen**

GWT Glühdrahttest	750 °C
-------------------	--------

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Schutzklasse nach IEC-61140	II
-----------------------------	----

**Sicherheit**

Schutzart	IP44
-----------	------

Schutzklasse	Schutzklasse II
--------------	-----------------