



FWB34S

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 144PLE, H:500xB:1050xT:161mm, QuickConnect

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

Funktion

Mit Leitungseinführung Ja

Ausführung

Anzahl Module 144

Kompatibilität

Geeignet für Multimedia Nein

Strom

Nennstrom 125 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 165 mm

Innentiefe 156 mm

Höhe installiertes Produkt 500 mm

Montagehöhe 500 mm

Breite installiertes Produkt 1050 mm

Breite in Teilungseinheiten 48

Materialdicke Gehäuse 1 mm

Deckel, Tür

Türschliessungstyp Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß

Anzahl der Schlösser 1

Deckel Art mit Ausschnitt

Türverriegelung ohne

Türflügel Einzeltür

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür Nein

Werkstoff

Kupfergewicht des Produktes 0.135 kg

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Montage

Geeignet für Außengebrauch Nein

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	16
---------------------------------	----

Einstellungen

Schranktyp	Feldverteiler Aufputz
------------	-----------------------

Ausstattung

Anzahl Reihen	3
Anzahl Felder	4
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl Hutschienen	12
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	8
Erweiterung möglich	Ja
Erdungsklemmenblock	Ja
Neutralleiterklemmenblock	Ja
Signaldurchlassende Tür	Nein

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
Schützklasse nach IEC-61140	II

Sicherheit

Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II