



FWB42D1

Feldvert. AP, univers, IP30, SKII, 96PLE, 2x4 Reihen 650x550x161mm, leer o. Tür

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

Ausführung

Anzahl Module 96

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz Nein

Strom

Nennstrom 125 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 165 mm

Höhe installiertes Produkt 650 mm

Montagehöhe 650 mm

Breite installiertes Produkt 550 mm

Breite in Teilungseinheiten 24

Materialdicke Gehäuse 1 mm

Einbautiefe Gehäuse 161 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke 2.5 mm

Verriegelbar Nein

Anzahl der Schlösser 0

Deckel Art geschlossen

Türflügel ohne

Transparenter Deckel/Tür Nein

Werkstoff

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Stahl

Oberfläche pulverbeschichtet

Montage

Geeignet für Außengebrauch Nein

Ausstattung

Anzahl Reihen	0
Anzahl Felder	2
Anzahl Hutschienen	8
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4
Erweiterung möglich	Ja
Erdungsklemmenblock	Nein
Neutralleiterklemmenblock	Nein
Signaldurchlassende Tür	Nein

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Sicherheit

Schutzart	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein
Funktionserhalt	-