



FWB51D1

Feldvert. AP, univers, IP30, SKII, 60PLE, 1x5 Reihen 800x300x161mm, leer o. Tür

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Aufputz / Aufbau
------------	------------------

Ausführung

Anzahl Module	60
---------------	----

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz	Nein
--------------------------	------

Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	165 mm
-----------------------------	--------

Höhe installiertes Produkt	800 mm
----------------------------	--------

Montagehöhe	800 mm
-------------	--------

Breite installiertes Produkt	300 mm
------------------------------	--------

Breite in Teilungseinheiten	12
-----------------------------	----

Materialdicke Gehäuse	1 mm
-----------------------	------

Einbautiefe Gehäuse	161 mm
---------------------	--------

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke	2.5 mm
-----------------------	--------

Verriegelbar	Nein
--------------	------

Anzahl der Schlösser	0
----------------------	---

Deckel Art	mit Ausschnitt
------------	----------------

Türflügel	ohne
-----------	------

Transparenter Deckel/Tür	Nein
--------------------------	------

Werkstoff

Farbe	weiß
-------	------

RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
-----------	---------------------

Werkstoff	Stahl
-----------	-------

Oberfläche	pulverbeschichtet
------------	-------------------

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein
----------------------------	------

Ausstattung

Anzahl Reihen	0
---------------	---

Anzahl Felder	1
---------------	---

Anzahl Hutschienen	5
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
Erweiterung möglich	Ja
Erdungsklemmenblock	Nein
Neutralleiterklemmenblock	Nein
Signaldurchlassende Tür	Nein

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Sicherheit

Schutzart	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein
Funktionserhalt	-