



FWB53S

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 180PLE, H:800xB:800xT:161mm, QuickConnect

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

Funktion

Mit Leitungseinführung Ja

Absicherung Hauptschalter als Einspeise-
gerät Nein

Ausführung

Anzahl Module 180

Kompatibilität

Geeignet für Multimedia Nein

Strom

Nennstrom 125 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 165 mm

Innentiefe 156 mm

Höhe installiertes Produkt 800 mm

Montagehöhe 800 mm

Breite installiertes Produkt 800 mm

Breite in Teilungseinheiten 36

Materialdicke Gehäuse 1 mm

Deckel, Tür

Anzahl der Schlösser 1

Deckel Art mit Ausschnitt

Türverriegelung ohne

Türflügel Einzeltür

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür Nein

Werkstoff

Kupfergewicht des Produktes 0.123 kg

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Stahlblech

Montage

Geeignet für Außengebrauch

Nein

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	12
---------------------------------	----

Ausstattung

Anzahl Reihen	5
---------------	---

Anzahl Felder	3
---------------	---

Anzahl Schlüssel	1
------------------	---

Anzahl Hutschienen	15
--------------------	----

Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
-----------------------------	----

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	6
---	---

Erweiterung möglich	Ja
---------------------	----

Erdungsklemmenblock	Ja
---------------------	----

Neutralleiterklemmenblock	Ja
---------------------------	----

Signaldurchlassende Tür	Nein
-------------------------	------

Normen

GWT Glühdrahttest	750 °C
-------------------	--------

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Schutzklasse nach IEC-61140	II
-----------------------------	----

Sicherheit

Schutzart	IP44
-----------	------

Schutzklasse	Schutzklasse II
--------------	-----------------

REACH-konform	Nein
---------------	------

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Halogenfrei	Nein
-------------	------