



FWB63S

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 216PLE, H:950xB:800xT:161mm, QuickConnect

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

Funktion

Mit Leitungseinführung Ja

Absicherung Hauptschalter als Einspeise-
gerät Nein

Ausführung

Anzahl Module 216

Kompatibilität

Geeignet für Multimedia Nein

Strom

Nennstrom 125 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 165 mm

Innentiefe 156 mm

Höhe installiertes Produkt 950 mm

Montagehöhe 950 mm

Breite installiertes Produkt 800 mm

Breite in Teilungseinheiten 36

Materialdicke Gehäuse 1 mm

Deckel, Tür

Türschliessungstyp Klappgriff mit Vorreiber

Anzahl der Schlösser 1

Deckel Art mit Ausschnitt

Türverriegelung ohne

Türflügel Einzeltür

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür Nein

Werkstoff

Farbe weiß

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Montage

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	12
---------------------------------	----

Einstellungen

Schranktyp	Feldverteiler Aufputz
------------	-----------------------

Ausstattung

Anzahl Reihen	6
Anzahl Felder	3
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl Hutschienen	18
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	6
Erweiterung möglich	Ja
Erdungsklemmenblock	Ja
Neutralleiterklemmenblock	Ja
Signaldurchlassende Tür	Nein

Normen

GWT Glühdrahttest	750 °C
Europäische Direktive WEEE	betroffen
Schutzklasse nach IEC-61140	II

Sicherheit

Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II