



FWB64S

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 288PLE, H:950xB:1050xT:161mm, QuickConnect

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

Funktion

Mit Leitungseinführung Ja

Absicherung Hauptschalter als Einspeise-
gerät Nein

Ausführung

Anzahl Module 288

Kompatibilität

Geeignet für Multimedia Nein

Strom

Nennstrom 125 A

Abmessungen

Einbautiefe 161 mm

Tiefe installiertes Produkt 165 mm

Innentiefe 156 mm

Höhe installiertes Produkt 950 mm

Montagehöhe 950 mm

Breite installiertes Produkt 1050 mm

Breite in Teilungseinheiten 48

Materialdicke Gehäuse 1 mm

Deckel, Tür

Türschliessungstyp Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß

Anzahl der Schlösser 1

Deckel Art mit Ausschnitt

Türverriegelung ohne

Türflügel Einzeltür

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür Nein

Werkstoff

Kupfergewicht des Produktes 0.162 kg

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein
----------------------------	------

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	16
---------------------------------	----

Einstellungen

Schranktyp	Feldverteiler Aufputz
------------	-----------------------

Ausstattung

Anzahl Reihen	6
---------------	---

Anzahl Felder	4
---------------	---

Anzahl Schlüssel	1
------------------	---

Anzahl Hutschienen	24
--------------------	----

Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
-----------------------------	----

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	8
---	---

Erweiterung möglich	Ja
---------------------	----

Erdungsklemmenblock	Ja
---------------------	----

Neutralleiterklemmenblock	Ja
---------------------------	----

Signaldurchlassende Tür	Nein
-------------------------	------

Normen

GWT Glühdrahttest	750 °C
-------------------	--------

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Schutzklasse nach IEC-61140	II
-----------------------------	----

Sicherheit

Schutzart	IP44
-----------	------

Schutzklasse	Schutzklasse II
--------------	-----------------