



FWB71D1

Feldvert. AP, univers, IP30, SKII, 84PLE, 1x7 Reihen 1100x300x161mm, leer o. Tür

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

Ausführung

Anzahl Module 84

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz Nein

Strom

Nennstrom 125 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 165 mm

Höhe installiertes Produkt 1100 mm

Montagehöhe 1100 mm

Breite installiertes Produkt 300 mm

Breite in Teilungseinheiten 12

Materialdicke Gehäuse 1 mm

Einbautiefe Gehäuse 161 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke 2.5 mm

Verriegelbar Nein

Anzahl der Schlösser 0

Deckel Art mit Ausschnitt

Türflügel ohne

Transparenter Deckel/Tür Nein

Werkstoff

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Stahl

Oberfläche pulverbeschichtet

Montage

Geeignet für Außengebrauch Nein

Ausstattung

Anzahl Reihen 0

Anzahl Felder 1

Anzahl Hutschienen	7
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
Erweiterung möglich	Ja
Erdungsklemmenblock	Nein
Neutralleiterklemmenblock	Nein
Signaldurchlassende Tür	Nein

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Sicherheit

Schutzart	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein
Funktionserhalt	-