



FWB72D1

Feldvert. AP, univ., IP30, SKII, 168PLE, 2x7Reihen 1100x550x161mm, leer ohne Tür

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Aufputz / Aufbau
------------	------------------

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung	Nein
--------------------------------	------

Ausführung

Anzahl Module	168
---------------	-----

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz	Nein
--------------------------	------

Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	165 mm
Höhe installiertes Produkt	1100 mm
Montagehöhe	1100 mm
Breite installiertes Produkt	550 mm
Breite in Teilungseinheiten	24
Materialdicke Gehäuse	1 mm
Einbautiefe Gehäuse	161 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke	2.5 mm
Verriegelbar	Nein
Anzahl der Schlösser	0
Deckel Art	mit Ausschnitt
Türflügel	ohne
Transparenter Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	pulverbeschichtet

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein
----------------------------	------

Ausstattung

Anzahl Reihen	0
Anzahl Felder	2
Anzahl Hutschienen	14
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4
Erweiterung möglich	Ja
Erdungsklemmenblock	Nein
Neutralleiterklemmenblock	Nein
Signaldurchlassende Tür	Nein

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Sicherheit

Schutzart	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein
Funktionserhalt	-