



FWB74S

Feldvert. AP, univ., IP44, SKII, 336PLE, H:1100xB:1050xT:161mm, QuickConnect

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

#### Funktion

Mit Leitungseinführung Ja

Absicherung Hauptschalter als Einspeise-  
gerät Nein

#### Ausführung

Anzahl Module 336

#### Kompatibilität

Geeignet für Multimedia Nein

#### Strom

Nennstrom 125 A

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 165 mm

Innentiefe 156 mm

Höhe installiertes Produkt 1100 mm

Montagehöhe 1100 mm

Breite installiertes Produkt 1050 mm

Breite in Teilungseinheiten 48

Materialdicke Gehäuse 1 mm

#### Deckel, Tür

Türschliessungstyp Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß

Anzahl der Schlösser 1

Deckel Art mit Ausschnitt

Türverriegelung ohne

Türflügel Einzeltür

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür Nein

#### Werkstoff

Kupfergewicht des Produktes 0.162 kg

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

#### Montage

**Anschluss**

Anzahl der Leitungseinführungen	16
---------------------------------	----

**Einstellungen**

Schranktyp	Feldverteiler Aufputz
------------	-----------------------

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	7
---------------	---

Anzahl Felder	4
---------------	---

Anzahl Schlüssel	1
------------------	---

Anzahl Hutschienen	28
--------------------	----

Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
-----------------------------	----

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	8
---	---

Erweiterung möglich	Ja
---------------------	----

Erdungsklemmenblock	Ja
---------------------	----

Neutralleiterklemmenblock	Ja
---------------------------	----

Signaldurchlassende Tür	Nein
-------------------------	------

**Normen**

GWT Glühdrahttest	750 °C
-------------------	--------

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Schutzklasse nach IEC-61140	II
-----------------------------	----

**Sicherheit**

Schutzart	IP44
-----------	------

Schutzklasse	Schutzklasse II
--------------	-----------------