



FWK3E5006009016



## Brandschutzkanal Funktionserhalt E30 FWK 3E 50x60mm L=1,5m verkehrsweiß

### Technische Merkmale

#### Konnektivität

Kanalverbindung Extra Kupplungen

#### Abmessungen

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Höhe innen                            | 50 mm   |
| Kanalhöhe                             | 88 mm   |
| Länge                                 | 1500 mm |
| Breite Einbaumaß                      | 59 mm   |
| Kanalbreite                           | 100 mm  |
| Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung | 500 mm  |

#### Kapazität

|  |    |
|--|----|
| Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 | 11 |
|--|----|

#### Deckel, Tür

Deckelausführung vormontiert

#### Werkstoff

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Werkstoffgruppe | Stahl, Gips |
| Oberfläche      | lackiert    |

#### Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

#### Kabel

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Lichter/innerer Querschnitt | 2950 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------|----------------------|

#### Ausstattung

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Anzahl der festen Trennwände | 0 |
| Anzahl steckbare Trennwände  | 0 |
| Klammern pro Meter           | 0 |

#### Normen

|              |          |
|--------------|----------|
| Prüfinstitut | Dortmund |
|--------------|----------|

#### Sicherheit

|  |             |
|--|-------------|
| Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme             | DIN 4102-12 |
| Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme | DIN 4102-12 |
| Feuerwiderstandsklasse                       | E 30        |