



FWK3E500600VERZ



Brandschutzkanal Funktionserhalt E30 FWK 3E 50x60mm L=1, 5m verzinkt

Technische Merkmale

Konnektivität

Kanalverbindung Extra Kupplungen

Abmessungen

Höhe innen	50 mm
Kanalhöhe	88 mm
Länge	1500 mm
Breite Einbaumaß	59 mm
Kanalbreite	100 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	500 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 11

Deckel, Tür

Deckelausführung vormontiert

Werkstoff

Werkstoffgruppe Stahl, Gips
 Oberfläche verzinkt

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 2950 mm²

Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl steckbare Trennwände	0
Klammern pro Meter	0

Normen

Prüfinstitut Dortmund

Sicherheit

Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12
Feuerwiderstandsklasse	E 30