



FWK3E5011009016



Brandschutzkanal Funktionserhalt E30 FWK 3E 50x110mm L=1,5m verkehrsweiß

Technische Merkmale

Konnektivität

Kanalverbindung Extra Kupplungen

Abmessungen

Höhe innen	50 mm
Kanalhöhe	88 mm
Länge	1500 mm
Breite Einbaumaß	109 mm
Kanalbreite	150 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	500 mm
Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung	50 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 21

Deckel, Tür

Deckelausführung vormontiert

Werkstoff

Werkstoffgruppe Stahl, Gips
Oberfläche lackiert

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 5450 mm²

Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl steckbare Trennwände 0
Klammern pro Meter 0

Normen

Prüfinstitut Dortmund

Sicherheit

Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme DIN 4102-12
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme DIN 4102-12

