



FWK3E502100VERZ



**Brandschutzkanal Funktionserhalt E30 FWK 3E 50x210mm L=1, 5m verzinkt**

**Technische Merkmale**

**Konnektivität**

Kanalverbindung Extra Kupplungen

**Abmessungen**

Höhe innen	50 mm
Kanalhöhe	88 mm
Länge	1500 mm
Breite Einbaumaß	209 mm
Kanalbreite	250 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	500 mm
Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung	150 mm

**Kapazität**

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 43

**Deckel, Tür**

Deckelausführung vormontiert

**Werkstoff**

Werkstoffgruppe Stahl, Gips  
 Oberfläche verzinkt

**Montage**

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

**Kabel**

Lichter/innerer Querschnitt 10450 mm<sup>2</sup>

**Ausstattung**

Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl steckbare Trennwände	0
Klammern pro Meter	0

**Normen**

Prüfinstitut Dortmund

**Sicherheit**

Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme DIN 4102-12  
 Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme DIN 4102-12

