



FWK3E9916009016



**Brandschutzkanal Funktionserhalt E30 FWK 3E 100x160mm L=1m verkehrsweiß**

**Technische Merkmale**

**Konnektivität**

Kanalverbindung Extra Kupplungen

**Abmessungen**

Höhe innen	102 mm
Kanalhöhe	142 mm
Länge	1000 mm
Breite Einbaumaß	159 mm
Kanalbreite	200 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	500 mm
Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung	100 mm

**Kapazität**

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 65

**Deckel, Tür**

Deckelausführung vormontiert

**Werkstoff**

Werkstoffgruppe Stahl, Gips  
 Oberfläche lackiert

**Montage**

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

**Kabel**

Lichter/innerer Querschnitt 16218 mm<sup>2</sup>

**Ausstattung**

Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl steckbare Trennwände	0
Klammern pro Meter	0

**Normen**

Prüfinstitut Dortmund

**Sicherheit**

Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12

