



FWK3E991600VERZ



Brandschutzkanal Funktionserhalt E30 FWK 3E 100x160mm L=1m verzinkt

Technische Merkmale

Konnektivität

Kanalverbindung	Extra Kupplungen
-----------------	------------------

Abmessungen

Höhe innen	102 mm
Kanalhöhe	142 mm
Länge	1000 mm
Breite Einbaumaß	159 mm
Kanalbreite	200 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	500 mm
Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung	100 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	65
---	----

Deckel, Tür

Deckelausführung	vormontiert
------------------	-------------

Werkstoff

Farbe	verzinkt
Werkstoffgruppe	Stahl, Gips
Oberfläche	verzinkt

Montage

Bodenlochungen	Mit Bodenlochung
----------------	------------------

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	16218 mm ²
-----------------------------	-----------------------

Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl steckbare Trennwände	0
Klammern pro Meter	0

Normen

Prüfinstitut	Dortmund
--------------	----------

Sicherheit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12
Feuerwiderstandsklasse	E 30