



FWK9500600VERZ



**Brandschutzkanal Funktionserhalt E60/E30 FWK 90 50x60mm L=0, 75m verzinkt**

**Technische Merkmale**

**Konnektivität**

Kanalverbindung Extra Kupplungen

**Abmessungen**

Höhe innen	49 mm
Kanalhöhe	142 mm
Länge	750 mm
Breite Einbaumaß	54 mm
Kanalbreite	150 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	500 mm

**Kapazität**

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad  
 0.5 11

**Deckel, Tür**

Deckelausführung vormontiert

**Werkstoff**

Werkstoffgruppe Stahl, Gips  
 Oberfläche verzinkt

**Montage**

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

**Kabel**

Lichter/innerer Querschnitt 2646 mm<sup>2</sup>

**Ausstattung**

Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl steckbare Trennwände	0
Klammern pro Meter	0

**Normen**

Prüfinstitut Dortmund - Stuttgart

**Sicherheit**

Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12
Feuerwiderstandsklasse	E 30 - E 60