



FWK9501100VERZ



Brandschutzkanal Funktionserhalt E60/E30 FWK 90 50x110mm L=0, 75m verzinkt

Technische Merkmale

Konnektivität

Kanalverbindung Extra Kupplungen

Abmessungen

Höhe innen	49 mm
Kanalhöhe	142 mm
Länge	750 mm
Breite Einbaumaß	104 mm
Kanalbreite	200 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	500 mm
Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung	50 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 21

Deckel, Tür

Deckelausführung vormontiert

Werkstoff

Werkstoffgruppe Stahl, Gips
Oberfläche verzinkt

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 5096 mm²

Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl steckbare Trennwände	0
Klammern pro Meter	0

Normen

Prüfinstitut Dortmund - Stuttgart

Sicherheit

Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12

