



FWKP10015009016



**Brandschutzkanal FWK-Plus 100x150 mm weiß pulverbeschichtet**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart Aufputz / Aufbau

**Konnektivität**

Kanalverbindung Vormontierte Kupplungen

**Abmessungen**

Höhe innen	95 mm
Kanalhöhe	100 mm
Länge	2000 mm
Breite Einbaumaß	145 mm
Kanalbreite	150 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	250 mm
Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung	100 mm

**Kapazität**

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad  
 0.5 60

**Werkstoff**

Oberfläche lackiert

**Montage**

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

**Kabel**

Lichter/innerer Querschnitt 13775 mm<sup>2</sup>

**Ausstattung**

Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl steckbare Trennwände	1
Kammeranzahl	1
Klammern pro Meter	2

**Normen**

Prüfinstitut Dortmund

**Sicherheit**

Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme	EN 1366-5
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme	EN 13501-2

