



FWKP10015049016



Inneneck FWK-Plus 100x150 mm weiß pulverbeschichtet

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

Abmessungen

Höhe innen	95 mm
Kanalhöhe	100 mm
Länge	2000 mm
Breite Einbaumaß	145 mm
Kanalbreite	150 mm
Maß a	200 mm

Werkstoff

Oberfläche lackiert

Mechanische Eigenschaften

Abbiegung (Winkel) 90 °

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 13775 mm²

Sicherheit

Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme EN 1366-5

Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme EN 13501-2

Feuerwiderstandsklasse EI 60 - EI 90