



FWKP10025009016



Brandschutzkanal FWK-Plus 100x250 mm weiß pulverbeschichtet

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

Konnektivität

Kanalverbindung Vormontierte Kupplungen

Abmessungen

Höhe innen	95 mm
Kanalhöhe	100 mm
Länge	2000 mm
Breite Einbaumaß	245 mm
Kanalbreite	250 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	250 mm
Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung	150 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad
 0.5 100

Werkstoff

Oberfläche lackiert

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 23275 mm²

Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl steckbare Trennwände	2
Kammeranzahl	1
Klammern pro Meter	2

Normen

Prüfinstitut FMPA;VDE

Sicherheit

Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme	EN 1366-5
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme	EN 13501-2

