



FWKP10025049016



Inneneck FWK-Plus 100x250 mm weiß pulverbeschichtet

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

Abmessungen

Höhe innen 95 mm

Kanalhöhe 100 mm

Länge 2000 mm

Breite Einbaumaß 245 mm

Kanalbreite 250 mm

Maß a 200 mm

Werkstoff

Oberfläche lackiert

Mechanische Eigenschaften

Abbiegung (Winkel) 90 °

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 23275 mm²

Sicherheit

Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme EN 1366-5

Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme EN 13501-2

Feuerwiderstandsklasse EI 60 - EI 90