



FWKP10025089016



## T-Stück FWK-Plus 100x250 mm weiß pulverbeschichtet

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

#### Abmessungen

Höhe innen 95 mm

Kanalhöhe 100 mm

Länge 2000 mm

Breite Einbaumaß 245 mm

Kanalbreite 250 mm

Maß a 350 mm

Maß b 450 mm

#### Werkstoff

Oberfläche lackiert

#### Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

#### Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 23275 mm<sup>2</sup>

#### Sicherheit

Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme EN 1366-5

Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme EN 13501-2

Feuerwiderstandsklasse EI 60 - EI 90